

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415196 500
GTIN	4062406584252
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

Mezní chyba	0,07 mm
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Stupnice	1/20 mm
Norma	Výrobní norma
Odečet	0,05 mm
Hmotnost	1,1 kg
Délka měřicí čelisti	150 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Všechny díly	kalená
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500