

**Garant****Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP.**

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování $a_p$	2,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	39,45 mm
Ø břítu $D_c$	52 mm
Vnitřní chlazení	ano
Upínací otvor Ø	22 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 - 30 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,02 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	219878 2
--	----------