

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	25 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	9,94 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Počet břitů Z	2

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Upínací závit M	M12
Úhel šikmého zanořování α_{max}	4,83 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	219878 3
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 2	219878 2