

Garant**Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Kopírovací a rovinná fréza nejnovější generace. Indexovací kruhové vyměnitelné destičky zajišťují stabilní podmínky a působí proti nežádoucímu otočení během procesu. Optimalizovaný tvarový styk vyměnitelné břitové destičky a jejího lůžka zajišťuje nejvyšší procesní spolehlivost.

Upozornění:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Ø břitu D_c	35 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,41 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Celková délka $L_{celk.}$	42 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	3

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RPK.1204M0T
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm
Upínací závit M	M16
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	19,94 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	219878 3
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 2	219878 2