

Garant**TK fréza HPC, ZOx, Ø f8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203170 8
GTIN	4045197271938
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Se silným jádrem, **speciálními drážkami na odvádění třísek** a **velkými leštěnými prostory na třísky**.

Použití:

Pro frézování s vysokými nároky na povrch obrobku. Vhodné výlučně pro obvodové frézování.

Technický popis

Počet zubů Z	6
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	26 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,4 mm
\varnothing břitu D_c	8 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm
Celková délka L	64 mm
Délka břitu L_c	19 mm
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA

Úhel sklonu šroubovice	48 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	ZOX
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,05 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	460 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	210 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		