


Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191630 40
GTIN	4045197104090
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

Vícebřitá fréza. Se středovým vybráním.

Výhoda:

Pro frézování s malou výškou řezu (převážně čelně). **Díky malému vyložení z vřetene stroje velmi stabilní.**

Technický popis

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Počet zubů Z	6
Ø stopky D_s	25 mm
Celková délka L	95 mm
Délka břitu L_c	32 mm
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň

Technický list

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	23 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	23 m/min	P
GG(G)	omezené použití	23 m/min	K
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		