

3M**Sítový brusný kotouč 710W, Ø 150 mm, Zrnitost: 320**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567814 320
GTIN	4054596899735
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **sítovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Přesně tvarované brusné zrna Cubitron™ II ve spojení s inovativním, **vlnitým vzorem** zaručuje velmi vysoký úběr, životnost a minimální sklon k zanášení.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).**
- **Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká účinnost – v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.**

Použití:

Ideální pro **velmi tvrdé materiály**, jako například UV laky, primer, tvrdé dřevo, velmi vhodné také pro ocelové materiály.

Maximální obvodová rychlost: 40 m/s

Technický popis

Zrnitost	320
----------	-----

Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Podklad brusného materiálu	Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Označení výrobce	710W
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		