

**Garant****Hrubovací a dokončovací fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191640 7
GTIN	4045197104298
Třída artiklu	11W

**Popis****Provedení:**

**Univerzální fréza s podbroušeným profilem pro hrubování a dokončování.** Geometrie čelních břitů pro zanořování. **Excentrické podbroušení.** Univerzální geometrie břitů.

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Šířka rohové fazetky při $45^\circ$	0,3 mm
Ø břitu $D_c$	7 mm
Počet zubů Z	3
Ø stopky $D_s$	10 mm
Celková délka L	66 mm
Délka břitu $L_c$	16 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k10
Úhel sklonu šroubovice	25 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NF
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	25 m/min	P
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		