



TK fréza s děliči třísek TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 16mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3086 16
GTIN	4062406625870
Třída artiklu	GGN

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.

Zesílené jádro.

Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.

Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Jako č. 203086.

Upozornění:

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

$a_{e_{max}} = 0,05 \times D$ pro obrábění TPC.

Technický popis

Ø stopky D_s	16 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Uvolňovací Ø D_1	15,8 mm
Celková délka L	130 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	80 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Délka bříty L_c	64 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Šířka rohové fazetky při 45°	0,32 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
\varnothing bříty D_c	16 mm
Střední tloušťka třísek h_{max} pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
Počet zubů Z	4
Obsah	5
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,07×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	350 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	320 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	280 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	P

Ocel < 1400 N/mm	vhodný	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	145 m/min	M
Uni	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK fréza s děliči třísekTPC Ø f8 DC 16 mm

203086 16