


**Garant****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	209320 10
GTIN	4045197478740
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Speciální geometrie pro obrábění hliníku a plastů.

### Použití:

Obzvláště ostré břity, **speciálně pro obrábění plastů.**

## Technický popis

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v PMMA	0,05 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	9,8 mm
Ø břitu $D_c$	10 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	32 mm
Počet zubů Z	2
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v PMMA	0,04 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Celková délka L	72 mm
Délka břitu $L_c$	25 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň

Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Alu	omezené použití	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	140 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	105 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	190 m/min	N
PE-HD	vhodný	140 m/min	N
PA 66	vhodný	160 m/min	N
PEEK	vhodný	140 m/min	N
PF 31	vhodný	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	150 m/min	N
CuZn	omezené použití	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB