

HOLEX**Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085944 38
GTIN	4045197372857
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Plochý magnet chráněný ocelovým pláštěm.
- Upevnění magnetu zespoda přes otvor se zahloubením.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

Použití:

Výroba přípravků.

Technický popis

Ø	38,1 mm
upeňovacího otvoru Ø	5,2 mm
Materiál povrchu	ocel
Výška	10,35 mm
Jmenovitá přidržovací síla	130 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

