

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D maxi, Typ: 10L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319469 10L
GTIN	4062406642471
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.

Technický popis

Ø stopky D ₂	32 mm
Délka stopky L _s	53 mm
Celková délka L ₂	129 mm
Ø D ₃	40 mm
Délka vyložení L ₁	70 mm
Rádus R	1,2 mm
C	1 mm

Směr řezu	pravý
Upínací $\varnothing D_1$	10 mm
Přesazení Z k ose	14 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	7×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče