

Garant**Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D midi, Typ: 16R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319468 16R
GTIN	4062406642440
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Upozornění:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.

Technický popis

Délka stopky L_s	53 mm
Celková délka L_2	171 mm
Rádus R	1,2 mm
Délka vyložení L_1	112 mm
Ø stopky D_2	32 mm
Upínací Ø D_1	16 mm
Směr řezu	pravý
Přesazení Z k ose	16 mm

C	1,5 mm
Ø D ₃	40 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	7×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče