

**Garant****Hrubovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø js14 DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192520 14
GTIN	4045197106681
Třída artiklu	11W

**Popis****Provedení:**

**S podbroušeným vroubkovaným profilem.** Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

- **Prostorné, jemně broušené drážky pro odvod třísek.**
- **Speciální úhel čela pro hliník a neželezné kovy.**

**Výhoda:**

Díky velkým prostorům pro třísky jsou vhodné **pro velký objem úběru.**

**Technický popis**

Počet zubů Z	3
Ø břitu $D_c$	14 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,055 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Celková délka L	110 mm
Délka břitu $L_c$	53 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň

Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	WR
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	138 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	9 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		