

**Garant****Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D midi, Typ: 10R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319468 10R
GTIN	4062406641900
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

**Výhoda:**

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

**Vhodné pro:**

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

**Upozornění:**

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.

**Technický popis**

Rádus R	1,2 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	53 mm
Celková délka L <sub>2</sub>	129 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	70 mm
Směr řezu	pravý
C	1 mm

Přesazení Z k ose	11 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	7×D
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče