

**Garant****Stabilizátor vyvrtávací tyče 7×D maxi, Typ: 20R****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319469 20R
GTIN	4062406642525
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Základní těleso z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

**Výhoda:**

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

**Vhodné pro:**

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

**Upozornění:**

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučujeme maximální délku vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče. Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 10×D.

**Technický popis**

C	1,5 mm
Směr řezu	pravý
Rádus R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Přesazení Z k ose	20 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Celková délka $L_2$	206 mm
Délka vyložení $L_1$	140 mm
Hloubka vnitřního soustružení do	$7 \times D$
Kmitání	tlumené
Druh produktu	stabilizátor vyvrtací tyče