


**Garant****TK router tlačný řez jemný, diamant, Ø h10 DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209512 16
GTIN	4045197509864
Třída artiklu	10Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné křížové ozubení** pro hospodárné obrábění plastů zesílených vlákny při hrubování.

**Technický popis**

Počet zubů Z	2
Ø břitu $D_c$	16 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková délka L	92 mm
Délka břitu $L_c$	36 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Posuv f pro obvodové frézování v GFK CFK	0,49 mm/ot,
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	diamant
Jemnost ozubení	jemná
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Profil frézování	křížové břity
Tolerance jmenovitý Ø	h10

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Tolerance stopky	h6
Druh produktu	Router

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
GFK	vhodný	190 m/min	N
CFK	vhodný	190 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/209512-16>