

**Garant**
**Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 40 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192710 40
GTIN	4045197107893
Třída artiklu	11W

**Popis**
**Provedení:**

**S podbroušeným hrubovacím profilem.** Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 6

Úhel sklonu šroubovice: 27 stupeň

Směr přísuvu: horizontální a šikmý

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 6

Délka břitu  $L_c$ : 125 mm

Celková délka L: 217 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 32 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv  $f_z$  pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Počet zubů Z	6
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Stopka Ø $D_s$	32 mm
Celková délka L	217 mm

Délka břitu L <sub>c</sub>	125 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza