

HOLEX**Hrncový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 21mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085940 21
GTIN	4045197372758
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- **Opracování ocelového pláště neovlivní magnet.**
- **Magnetická síla směřovaná dolů pomocí uložení v hliníkovém kroužku.**
- **Montážní závit v povrchu magnetu.**
- **Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 220 °C.**

Použití:

Montáž do přípravků, k přidržení nebo zvedání.

Technický popis

Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Ø	21 mm
Výška	19 mm
Jmenovitá přidržovací síla	40 N
Materiál povrchu	ocel
Montážní závit v magnetické hlavě	M6 mm

Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet