

Garant**Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 6 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192710 6
GTIN	4045197107909
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

S podbroušeným hrubovacím profilem. Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 27 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c: 24 mm

Celková délka L: 68 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,01 mm

Technický popis

Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,01 mm
Ø břitu D _c	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Počet zubů Z	4
Stopka Ø D _s	6 mm
Celková délka L	68 mm

Délka břitu L _c	24 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza