



Magnetický držák, AlNiCo, Typ: 925



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085956 925
GTIN	2050000965470
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Plynule regulovatelná magnetická síla. Držák má **6 magnetických ploch:**

3 ploché a 3 ve tvaru v, které jsou nastaveny na úhel 120°.

Použití:

Jako silná, pevná opěra plochých a kulatých součástí (Ø trubky až 76 mm) v různých úhlových polohách.

Technický popis

Délka	108 mm
Šířka	108 mm
Typ	925
Maximální jmenovitá přídržná síla	1000 N
Výška	140 mm
Hmotnost	5,7 kg
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Magnetický držák

