



Hrubovací fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 25M mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	192650 25M
GTIN	4045197107664
Třída artiklu	12W

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem.

Do vel. 20 geometrie čelních břitů pro zanořování.

Široké řezné zuby lze přebroušovat beze změny profilu.

Vel. 6M až 25M – **fréza MID**: Konstrukční rozměry dle **výrobní normy**, které leží **mezi** DIN 844 **krátké** a DIN 844 **dlouhé**.

Cenově příznivá alternativa.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: js12

Počet zubů Z: 5

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální a šikmý

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 5

Délka břitu L_c : 68 mm

Celková délka L: 144 mm

Stopka Ø D_s : 25 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,6 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,031 mm

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,6 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Počet zubů Z	5

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Stopka $\varnothing D_s$	25 mm
Celková délka L	144 mm
Délka břitu L_c	68 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	js12
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza