

Garant
Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 30 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	192645 30
GTIN	4045197107428
Třída artiklu	11W

Popis
Provedení:
S podbroušeným vroubkovaným profilem.

Do vel. 20 geometrie čelních břitů pro zanořování.

Široké řezné zuby lze přebroušovat beze změny profilu.

HSS-PM – Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Vel. 6M až 25M – **fréza MID**: Konstrukční rozměry dle **výrobní normy**, které leží **mezi** DIN 844 **krátké** a DIN 844 **dlohé**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: js12

Počet zubů Z: 5

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální a šikmý

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 5

Délka břitu L_c : 45 mm

Celková délka L: 121 mm

Stopka Ø D_s : 25 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,7 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,08 mm

Technický popis

Ø břitu D_c	30 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,7 mm

Počet zubů Z	5
Stopka $\varnothing D_s$	25 mm
Celková délka L	121 mm
Délka břitu L_c	45 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	js12
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza