

HOLEX**Knoflíkový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085946 25
GTIN	4045197372918
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Kruhový magnet s dělenou přidržovací plochou a otvorem.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 550 °C.

Použití:

- Montáž do měřicích přístrojů s ukazatelem.
- Uchycení malých kovových předmětů.

Technický popis

Ø montážního otvoru	4,8 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	550 °C
Výška	15,9 mm
Ø	25 mm
Jmenovitá přidržovací síla	34 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Knoflíkový magnet

