

Garant**TK torusová fréza, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 5/0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206300 5/0,5
GTIN	4045197124272
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**S **dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.**Tolerance: Řezný poloměr $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Použití:**Speciálně pro **vysokorychlostní obrábění** při **výrobě nástrojů a forem** ke **kopírovacímu frézování**. Vynikající výsledky při **frézování nasucho**.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 206335.****Technický popis**

Uvolňovací Ø D_1	4,6 mm
Poloměr břitu R_1	0,5 mm
Ø břitu D_c	5 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	40 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm ²	0,013 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm ²	0,014 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D_s	5 mm
Délka břitu L_c	6 mm
Celková délka L	75 mm

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodné	90 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

