



## Hrubovací fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 7 mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 192650 7      |
| GTIN           | 4045197107466 |
| Třída artiklu  | 12W           |

### Popis

#### Provedení:

#### S podbroušeným vroubkovaným profilem.

Do vel. 20 geometrie čelních břitů pro zanořování.

Široké řezné zuby lze přebroušovat beze změny profilu.

Vel. 6M až 25M – **fréza MID**: Konstrukční rozměry dle **výrobní normy**, které leží **mezi** DIN 844 **krátké** a DIN 844 **dlouhé**.

Cenově příznivá alternativa.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: js12

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu  $L_c$ : 16 mm

Celková délka L: 66 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 10 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,3 mm

Posuv  $f_z$  pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,006 mm

### Technický popis

|  |          |
|--|----------|
| Ø břitu $D_c$  | 7 mm     |
| Šířka rohové fazetky při 45°                                     | 0,3 mm   |
| Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,006 mm |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Počet zubů Z                      | 4                                |
| Stopka $\varnothing D_s$          | 10 mm                            |
| Celková délka L                   | 66 mm                            |
| Délka břitu $L_c$                 | 16 mm                            |
| Směr přísuvu                      | horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka                            | DIN 1835 B s h6                  |
| Tolerance jmenovitý $\varnothing$ | js12                             |
| Úhel sklonu šroubovice            | 30 stupeň                        |
| Rohový úhel čela                  | 45 stupeň                        |
| Povlak                            | TiAlN                            |
| Řezný materiál                    | HSS Co 8                         |
| Norma                             | DIN 844 B                        |
| Profil frézování                  | NR                               |
| Vnitřní chlazení                  | ne                               |
| Barevný kroužek                   | bez                              |
| Druh produktu                     | Stopková fréza                   |