



Akumulátorový pistolový šroubovák, Typ: CLBP08Q



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci $\pm 10\%$ ve shodě s ISO 5393).

- **Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.**
- **Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.**
- **Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.**
- **Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „OK / NOK“ při současném osvětlení obrobku.**
- **Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.**
- **Jednotná bateriová platforma.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

Technický popis

Upínač nástroje	Rychlovýmenný upínac
Délka	213,5 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,04 kg
Maximální počet otáček	985 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Maximální utahovací moment	8 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Výška	209 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozsah utahovacích momentů	2,1 - 8 Nm
Druh produktu	Šroubovák