



## Akumulátorový pistolový šroubovák, Typ: CLBP04Q



### Údaje o objednávce

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 071143 CLBP04Q |
| GTIN           | 697099651543   |
| Třída artiklu  | 03S            |

### Popis

#### Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci  $\pm 10\%$  ve shodě s ISO 5393).

- **Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.**
- **Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.**
- **Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.**
- **Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „OK / NOK“ při současném osvětlení obrobku.**
- **Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.**
- **Jednotná bateriová platforma.**

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátorů a bez nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.

### Technický popis

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Zdroj energie              | Provoz s akumulátorem  |
| Upínač nástroje            | Rychlovýmenný upínac   |
| Kapacita akumulátoru       | 2 Ah                   |
| Výška                      | 209 mm                 |
| Maximální počet otáček     | 1770 min <sup>-1</sup> |
| Rozměry upínače nástrojů   | 1/4 palec              |
| Délka                      | 213,5 mm               |
| Maximální utahovací moment | 4 Nm                   |
| Hmotnost bez akumulátoru   | 1,04 kg                |
| Napětí akumulátorů         | 18 V                   |
| Rozsah utahovacích momentů | 1,1 - 4 Nm             |
| Druh produktu              | Šroubovák              |