

Garant**Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192710 8
GTIN	4045197107923
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

S podbroušeným hrubovacím profilem. Do vel. 20 Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 27 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c: 38 mm

Celková délka L: 88 mm

Stopka Ø D_s: 10 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm²: 0,014 mm

Technický popis

Ø břitu D _c	8 mm
Počet zubů Z	4
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,014 mm
Stopka Ø D _s	10 mm
Celková délka L	88 mm

Délka břitu L _c	38 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	NR
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza