

HOLEX**Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085944 19
GTIN	4045197372819
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

- Plochý magnet chráněný ocelovým pláštěm.
- Upevnění magnetu zespona přes otvor se zahloubením.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

Použití:

Výroba přípravků.

Technický popis

Materiál povrchu	ocel
Výška	7,5 mm
Odolnost vůči teplotě maximálně	100 °C
upevňovacího otvoru Ø	4,5 mm
Jmenovitá přidržovací síla	30 N
Ø	19 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

