

**HOLEX****Hrncový magnet plochý s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085944 29
GTIN	4045197372833
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

- Plochý magnet chráněný ocelovým pláštěm.
- Upevnění magnetu zespona přes otvor se zahloubením.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 450 °C (vel. 19 až 100 °C).

**Použití:**

Výroba přípravků.

**Technický popis**

Výška	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Materiál povrchu	ocel
upevňovacího otvoru Ø	5,2 mm
Jmenovitá přidržovací síla	50 N
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

