

**Hrubovací fréza, TiAlN, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192850 14
GTIN	4045197108241
Třída artiklu	12W

Popis**Provedení:**

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.

Cenově příznivá alternativa.

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Počet zubů Z	4
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,026 mm
Ø břitu D_c	14 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Celková délka L	83 mm
Délka břitu L_c	26 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js12
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844
Profil frézování	HR
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	120 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	78 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	17 m/min	M
CuZn	omezené použití	92 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		