

**Garant****Válcová čelní hrubovací fréza NR, bez povlaku, Ø×šířka js16: 40X32mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	182200 40X32
GTIN	4045197096739
Třída artiklu	11U

## Popis

**Provedení:****Podbroušený profil.** Široké řezné zuby lze často přebroušovat beze změny profilu.**Upozornění:** $f_z$  pro  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

## Technický popis

Počet zubů Z	6
Ø břitu $D_c$	40 mm
Otvor Ø H7	16 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	32 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1

Profil frézování	NR
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	M
CuZn	vhodný	45 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		