

**Garant****Válcová čelní hrubovací fréza NR, TiN, Ø×šířka js16: 40X32 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Třída artiklu	11U

**Popis****Provedení:****Podbroušený profil.****Hrubovací fréza** s okrouhlým vroubkovaným profilem.**Upozornění:** $f_z$  pro  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Otvor Ø H7: 16 mm

Počet zubů Z: 6

Posuv  $f_z$  pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm**Technický popis**

Počet zubů Z	6
Otvor Ø H7	16 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	32 mm

Povlak	TiN
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Profil frézování	NR
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza