

Garant**Nástrčná čelní válcová fréza N, TiAlN, Ø×šířka js16: 40X32 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Třída artiklu	11U

Popis**Provedení:**Geometrie břitu pro univerzální použití. **Excentrické podbroušení.**

Se spirálou 30° a povlakem TiAlN.

Upozornění: f_z pro $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Otvor Ø H7: 16 mm

Počet zubů Z: 6

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm²: 0,07 mm**Technický popis**

Počet zubů Z	6
Otvor Ø H7	16 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	32 mm

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza