

Garant**Rohová fréza na hliník, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) a 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Upozornění:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický popis

Upínací závit M	M12
Vrtací kruhové frézování a_p	7,6 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZDHT 1505
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Počet břitů Z	2
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	6,81 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	12,56 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza