

Garant
Rohová fréza na hliník, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Třída artiklu	210

Popis
Provedení:

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké rezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) se musí upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Upozornění:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Výměna nástroje: PowerCard

Ø břitu D_c : 25 mm

Počet břitů Z: 2

Délka vyložení L_1 : 32 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 88 mm

Ø stopky D_s h6: 25 mm

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min} : 40 mm

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 4 (15IP)
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZDHT 1505
Ø stopky D_s h6	25 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
\varnothing břítu D_c	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	88 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	7,6 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	6,81 stupeň
Délka vyložení L_1	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	12,56 mm
Počet břitů Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza