

Garant**VCGT 220530 FN, HU7810, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Jemnozrná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Upozornění:

$a_{p\ max} = 7\ \text{mm}$ pro hrubování s $a_e = 1 \times D$.

Posuv f_z : 0,25 mm

Technický popis

Typ	ALU
Posuv f_z	0,25 mm
Rohový rádius	3 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 220530 FN
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1900 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1900 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	500 m/min	N
CuZn	vhodný	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný	100 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		