

Garant**Válcová čelní hrubovací a dokončovací fréza NF, TiN, Ø×šířka js16: 40X32 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Třída artiklu	11U

Popis

Provedení:**Podbroušený profil.****Hrubovací a dokončovací fréza** s plochými hlavami zubů.**Upozornění:** f_z pro $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Otvor Ø H7: 16 mm

Počet zubů Z: 6

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technický popis

Otvor Ø H7	16 mm
Ø břitu D_c	40 mm
Počet zubů Z	6
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm
Provedení stopky	s otvorem
Celková výška	32 mm

Povlak	TiN
Řezný materiál	HSS Co 5
Norma	DIN 1880 T1
Profil frézování	NF
Tolerance jmenovitý Ø	js16
Upínač čelní válcové frézy	s lícovanou drážkou
Úhel sklonu šroubovice	27 stupeň
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Vnitřní chlazení	ne
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Válcová fréza