

Garant
Hrubovací fréza s vnitřním chlazením, TiAlN, Ø k12 DC: 25 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	192910 25
GTIN	4045197108791
Třída artiklu	11W

Popis
Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Výhoda:

Chladicí kapalina je přiváděna přímo **k břitům**. Výsledkem je **vysoká životnost a dokonalý odvod třísek**.

Vnitřní chlazení: ano

Tolerance jmenovitý Ø: k12

Počet zubů Z: 5

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální a šikmý

Stopka: DIN 1835 B s h6

Počet zubů Z: 5

Délka břitu L_c : 45 mm

Celková délka L: 121 mm

Stopka Ø D_s : 25 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 1100 N/mm²: 0,054 mm

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Počet zubů Z	5
Stopka Ø D_s	25 mm

Celková délka L	121 mm
Délka břitu L _c	45 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 1100 N/mm ²	0,054 mm
Směr přísuvu	horizontální a šikmý
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844
Profil frézování	HR
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza