

Garant

TK vrták GARANT Master Alu FEED, válcová stopka DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC h7: 12mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	122590 12
GTIN	4062406711887
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

3břítý nástroj, speciálně vyvinutý pro použití s **velmi vysokými posuvy** v hliníkovém materiálu. Výborně se hodí pro stroje s **vysokým příkonem** a stabilními podmínkami obrábění.

- **Speciálně navržená geometrie břitu koncipovaná pro nejvyšší posuvy, snížený rezný tlak a kontrolované lámání třísek.**
- **Velmi jemně vybroušený profil drážky pro bezpečné odvádění třísek.**
- **Dosažení extrémních posuvů a životnosti využitím třetího břitu.**

Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnosti a navíc dovoluje navrtávání i na nerovných plochách. 3 vodící fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a přesnou kruhovitost otvoru.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: Objednávejte pod č. **122591**.

Typ **HE**: Objednávejte pod č. **122590 + 129100HE**.

Technický popis

Celková délka L	118 mm
Počet břitů Z	3
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Jmenovitý Ø D_c	12 mm
Ø stopky D_s	12 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	53 mm
Norma	DIN 6537
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	1,18 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L _c	71 mm
Řada	Master Alu
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Provedení	6×D
Typ	W
Vrcholový úhel	130 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano, při 25 barech
Strategie obrábění	HPC
Semi-standardní	ano
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HE

129100 HE

