

**Garant****Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ B 6H+0,1, AlTiX, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132735 M12
GTIN	4062406719005
Třída artiklu	111

**Popis****Provedení:****Toleranční třída: ISO2/6H + 0,1****Univerzální závitník**, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.**
- **Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.**
- **Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.**

**Použití:**

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

**Doporučení:**Doporučujeme vyvrtat  $\varnothing$  jádrového otvoru větší o přídavek na toleranci.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H + 0,1

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

 $\varnothing$  stopky D<sub>s</sub>: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

 $\varnothing$  otvoru pod závit: 10,2 mm**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Závit $\varnothing$	12 mm

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Stoupání závitu	1,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H + 0,1
Druh závitu	M
Norma	DIN 376
Hloubka závitu	36 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Rozměr závitu	M12
Povlak	AlTiX
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Řada	Master Tap
Druh produktu	závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	30 m/min	N

Hliník (krátké třísky)	vhodný	35 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	20 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	M
GG(G)	vhodný	20 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		