


**DCMT 11T302, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 11T302 HBT020 Typ: HBT020
Lamač třísek: PF
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PF
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení