


**CCMT 060202, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 060202 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Typ	HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení