


**Garant****TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 12/0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206422 12/0,5
GTIN	4045197599322
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:****GARANT Diabolo:**

Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.

Tolerance: Řezný poloměr  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 45°.

**Použití:**

**K obvodovému frézování jako dokončovací obrábění.** (Čelní řez pouze u malých hloubek.)

**Technický popis**

Počet zubů Z	6
Ø břitu $D_c$	12 mm
Poloměr břitu $R_1$	0,5 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC	0,023 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Délka břitu $L_c$	28 mm
Celková délka L	83 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Řada	Diabolo
Povlak	TiAlN

Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	H
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,05xD při kopírovacím frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,05xD při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Fréza Torus

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	145 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	100 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB

