

Garant**Rohová fréza na hliník, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) a 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Upozornění:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování a_p	8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Počet břitů Z	2
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	4,39 stupeň
Upínací závit M	M16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZDHT 1505

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
\varnothing břitu D_c	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	19,56 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_3$	22 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza