

**Garant****Rádusová fréza, stopka Weldon, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216825 1
GTIN	4062406706418
Třída artiklu	210

**Popis****Použití:**

Kvýrobě konvexních poloměrů na dílech. Úzký a kompaktní design umožňuje použití v celé řadě aplikací a je vhodný především pro použití v hlubokých dutinách.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ne

Rádusové frézování: dopředu

Počet břitů Z: 2

Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm

Maximální Ø: 22 mm

Délka vyložení L<sub>1</sub>: 35 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 120 mm

Minimální poloměr: 1 mm

**Technický popis**

Celková délka L <sub>celk.</sub>	120 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	35 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219879 1 (TX15; 3Nm)
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ne
Vhodná vyměnitelná břitová destička	216841 1 - 2,5
maximální poloměr	2,5 mm

Minimální poloměr	1 mm
Maximální Ø	22 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Rádiusové frézování	dopředu
Provedení stopky	stopka Weldon
Výměna nástroje	PowerCard

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15