

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	40 mm
Šroub pro podložku	259027 7
Řada	Master Eco
Šroub pro upínací příložku	259021 7
Upínka	259038 19
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259033 10
ISO kód držáku	MVJNR/L 2525X16
Velikost destiček	16 mm

Celková délka L	110 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro upínku Typ 7	259021 7
Šroub pro podložku Typ 7	259027 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Upínka Typ 19	259038 19
Podložka Typ 1	259031 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500