


**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251697 25/16  |
| GTIN           | 4062406734657 |
| Třída artiklu  | 21U           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VN.. 1604..     |
| Šroub pro podložku                  | 259027 7        |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>          | 40 mm           |
| Velikost destiček                   | 16 mm           |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>        | 32 mm           |
| Řada                                | Master Eco      |
| Celková délka L                     | 110 mm          |
| ISO kód držáku                      | MVJNR/L 2525X16 |
| Podložka                            | 259033 10       |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Šroub pro upínací příložku | 259021 7                   |
| Upínka                     | 259038 19                  |
| Velikost stopky            | 25 mm                      |
| Norma                      | Výrobní norma              |
| Způsob použití             | levý                       |
| Vnitřní chlazení           | ano                        |
| Úhel nastavení κ           | 93 stupeň                  |
| Použití                    | Podélné soustružení vnější |
| Použití                    | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu              | Soustružnický držák        |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm   | 674242 2   |
| Upínka Typ 19  | 259038 19  |
| Šroub pro upínku Typ 7   | 259021 7   |
| Podložka Typ 10  | 259033 10  |
| Šroub pro podložku Typ 7   | 259027 7   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |