

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207026 14
GTIN	4045197596499
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S dodatečným **velmi jemným leštěním** v komorách na třísky pro **vynikající odvádění třísek** u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky. Konstrukční délky podobné **DIN 6527**.

Technický popis

Počet zubů Z	2
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	38 mm
Ø břitu D _c	14 mm
Uvolňovací Ø D ₁	13,2 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,15 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Celková délka L	75 mm
Délka břitu L _c	16 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rádus R	7 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	W
Tolerance jmenovitý \emptyset	f8
Směr přísluvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,03xD při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	230 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	140 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

